

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 10mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	268463 10
GTIN	4045197468499
Artikelklass	21X

## Beskrivning

**Utförande:**

Med invändig kylning.  
Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

**OBS!:**

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).

## Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 31
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
NominellØ D	10 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Håldiameter tolerans D	0/+0,22 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	15 mm
totallängd L	90 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 31	269028 31
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500