

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268468 11
GTIN	4045197470225
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

**OBS!:**

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
Skrivsats förvändskär	269028 32
NominellØ D	11 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0602..
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	45 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	32 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 32	269028 32
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500