

**Garant****Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302256 6
GTIN	4045197287915
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskruvset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
	308630 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40

Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40

308801 40

Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

308802 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308660 40

DragtapparForm A passar för konor 40

308600 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308765 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308620 40

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/6 mm

302415 20/6

Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Krympaggregat Typ SU1

354210 SU1

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm

302416 20/6

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

308806 40

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M

308670 40M