

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302257 8
GTIN	4045197467713
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	26,7 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar

fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv \emptyset d / \emptyset D1 25/8 mm	302412 25/8
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv \emptyset d / \emptyset D1 20/8 mm	302410 20/8
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv \emptyset d / \emptyset D1 25/8 mm	302410 25/8
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad \emptyset d / \emptyset D1 20/8 mm	302415 20/8
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv \emptyset d / \emptyset D1 20/8 mm	302416 20/8
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv \emptyset d / \emptyset D1 20/8 mm	302412 20/8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn- \emptyset 6-12 mm	354240 6-12