

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 11 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268463 11
GTIN	4045197470010
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- **Välj så stor hörnradie som möjligt.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	16 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
NominellØ D	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 32
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0602..
Effektiv längd L ₁	16,5 mm
totallängd L	100 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 32	269028 32
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500