

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 10mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268467 10 |
| GTIN | 4045197470133 |
| Artikelklass | 21X |

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Skrivsats förvändskär | 269028 31 |
| Vändskärsplatta nr 268472 – 268496 | WCHX 05T1.. |
| Håldiameter tolerans D | 0/+0,22 mm |
| Nominell Ø D | 10 mm |
| Skaftdiameter D _s | 12 mm |
| Skaftlängd L _s | 42 mm |
| Effektiv längd L ₁ | 22,5 mm |
| Ø d ₂ | 16 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Utkragningslängd L _A | 28 mm |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Skruvsats förvändskär Typ 31 | 269028 31 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |