

**VBMW 110304, BUX220, Eggutförande: M****Beställningsdata**

Ordernummer	265774 M
GTIN	4045197818140
Artikelklass	22I

Beskrivning**Utförande:**

- Engångsutförande.
- Enskärigt.

OBS!:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Sort: BUX220

Eggutförande: M

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 0,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	M
Sort	BUX220
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	VBMW 110304
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	BUX220
Produktslag	Vändskär för svarvning