

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268463 15
GTIN	4045197470034
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borring, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- **Välj så stor hörnradie som möjligt.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borring (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
Skrivsats förvändskär	269028 33
Skaftdiameter D _s	20 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0703..
NominellØ D	15 mm
Effektiv längd L ₁	22,5 mm
totallängd L	125 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 33	269028 33
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500