

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 15mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268467 15
GTIN	4045197470157
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D	15 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0703..
Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
Skrivsats förvändskär	269028 33
Skaftlängd L _s	50 mm
Effektiv längd L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Utkragningslängd L _A	43 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 33	269028 33
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500