

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268463 20
GTIN	4045197470058
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- **Välj så stor hörnradie som möjligt.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skrivsats förvändskär	269028 35
Skaftdiameter D _s	25 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 10T3..
NominellØ D	20 mm
Effektiv längd L ₁	30 mm
totallängd L	150 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 35	269028 35
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500