

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268467 18
GTIN	4045197470164
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 34
Skaftdiameter D _s	25 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominell Ø D	18 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skaftlängd L _s	56 mm
Effektiv längd L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Utkragningslängd L _A	53 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 34	269028 34
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500