

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 20mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268467 20 |
| GTIN | 4045197470171 |
| Artikelklass | 21X |

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Vändskärsplatta nr 268472 – 268496 | WCHX 10T3.. |
| Skruvsats förvändskär | 269028 35 |
| Håldiameter tolerans D | 0/+0,33 mm |
| Nominell Ø D | 20 mm |
| Skaftdiameter D _s | 25 mm |
| Skaftlängd L _s | 56 mm |
| Effektiv längd L ₁ | 45 mm |
| Ø d ₂ | 32 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Utkragningslängd L _A | 56 mm |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Skrivsats förvändskär Typ 35 | 269028 35 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20 | 674248 TX20 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |