

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 8
GTIN	4045197470072
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

Håldiameter tolerans D	0/+0,22 mm
Skruvsats förvändskär	269028 30
Skaftdiameter D _s	12 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0401..
Nominell Ø D	8 mm
Effektiv längd L ₁	12 mm
totallängd L	80 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 30	269028 30
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200