

Garant**SCMT 09T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB7120-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VS
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning