

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 10
GTIN	4045197470089
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

NominellØ D	10 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,22 mm
Skrivsats förvändskär	269028 31
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Skaftdiameter D _s	12 mm
Effektiv längd L ₁	15 mm
totallängd L	90 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 31	269028 31
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500