

Garant**TCMT 110202, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning