

Garant**TCMT 16T304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning