

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning