

**Garant****Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302256 18
GTIN	4045197287977
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40