

**Garant****VBMT 160404, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBMT 160404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning