

Garant**VBMT 160408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 261154 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818829 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

VBMT 160408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sort | HB7120-1 |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 290 m/min |
| spån-brytare | VS |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Primäranvändning | M |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | VBMT 160408 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |