

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Hörnradi	0,2 mm
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160402

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning