

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7120-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning