

**Garant****CC.T 09T304, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T304 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Tolerans: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
spån-brytare	VS

Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning