

Garant**CC.T 120404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning