

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 8mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268463 8
GTIN	4045197468475
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradi som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 30
NominellØ D	8 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,22 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0401..
Effektiv längd L ₁	12 mm
totallängd L	80 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 30	269028 30
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200