

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 15
GTIN	4045197470096
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0703..
Skruvsats förvändskär	269028 33
Nominell Ø D	15 mm
Effektiv längd L ₁	22,5 mm
totallängd L	125 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 33	269028 33
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500