

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 11T308 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min

spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning