

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning