

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 09T308 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS
Sort	HB7140-1

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning