

Garant**SCMT 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120408 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning