

**Garant****SC.T 120404, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120404 HB7140-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning