

Garant**SC.T 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning