

**Garant****TCMT 110204, Sort: HB7140-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 110204 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning