

**Garant****TC.T 16T304, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TC.T 16T304 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Sort	HB7140-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning