

Garant**VBMT 160404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
spån-brytare	VS
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning