

Garant**VB.T 160404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	VM
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning