

Garant**VB.T 160408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 261234 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819444 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

VB.T 160408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| spån-brytare | VM |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 230 m/min |
| Sort | HB7140-1 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | VBMT 160408 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |