

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning