

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 20
GTIN	4045197470119
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

**OBS!:**

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Nominell Ø D	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 35
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	30 mm
totallängd L	150 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Skruvsats förvändskär Typ 35	269028 35
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500