

**Garant****Sticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273780 32/6
GTIN	4045197607928
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Användningsdata:**

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

**Passar till :**

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 110 mm

Höjd h<sub>1</sub>: 25 mm

totallängd L<sub>tot</sub>: 150 mm

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
för max. arbetsstycke-Ø	110 mm
Spårbredd w	6 mm
Höjd h <sub>1</sub>	25 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	150 mm
Användning	neutral

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd