

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 25/3
GTIN	4045197485281
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	32 mm
Skruvar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mittförskjutning L_3	19 mm
t_{\max} invändig bearbetning	6 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	250 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	40 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500