

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 32/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273790 32/3 |
| GTIN | 4045197485298 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| Spårbredd w | 3 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{\min} | 40 mm |
| Skrubar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Mittförskjutning L_3 | 22 mm |
| t_{\max} invändig bearbetning | 9,5 mm |
| totallängd L | 300 mm |
| Utkragande längd L_1 indragna hållare | 50 mm |
| Skaftdiameter D_s | 32 mm |
| användningsområde | Radiell invändig spårstickning |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| axiell spårstickning kan göras | ja |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500