

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273758 32/4
GTIN	4045197538451
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredd L_4	26,5 mm
Huvudängd L_1	48 mm
Stickdjup t_{\max}	28 mm
Spårbredd w	4 mm
totallängd L	170 mm
Skaftbredd b	32 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Kläm-skruv Typ 7

279815 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600