

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 40/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 40/6
GTIN	4045197640376
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	6 mm
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Skrubar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	49 mm
$t_{\max}$ invändig bearbetning	13 mm
totallängd L	350 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	60 mm
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Kläm-skruv Typ 8	279815 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500