

**Garant****OZ-hylsmuttrar, chuckspännvidd: 2-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Muttern är sätthärdad och slipad runt om.**
- **Med kullagrad tryckring för högre spännkrafter och bättre rundgångsegenskaper.**

**Passar till:**

OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	24 mm
chuckspännvidd	2 - 16 mm
max. åtdragningsmoment	100 Nm
Gänga	M33×1,5
Utvändig-Ø D	43 mm
Norm	DIN 6388 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Produktslag

Spännmutter

---

**Tillbehör**

Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 40/42 mm

628400 40/42