

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 25/3Lmm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273761 25/3L |
| GTIN | 4045197643841 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet. 12,5×w (**Stickdjup till 37,5 mm**)

OBS!:

Max. \emptyset = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Funktionsbredd L_4 | 26,5 mm |
| Skrubar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Huvudängd L_1 | 54 mm |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Stickdjup t_{\max} | 37,5 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Maximal \emptyset | 75 mm |
| Skaftbredd b | 25 mm |
| Användning | Vänster |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | ja |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Kläm-skruv Typ 6 | 279815 6 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |