

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273760 20/3
GTIN	4045197485175
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.  $10 \times w$

**OBS!:**

Max.  $\emptyset$  = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd $L_4$	21,5 mm
Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Huvudängd $L_1$	46 mm
Stickdjup $t_{\max}$	30 mm
totallängd L	150 mm
Maximal $\emptyset$	60 mm
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Höger

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600