

Garant**OZ-hylsmuttrar, chuckspännvidd: 2-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Muttern är sätthärdad och slipad runt om.**
- **Med kullagrad tryckring för högre spänkrafter och bättre rundgångsegenskaper.**

Passar till:

OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

Teknisk beskrivning

totallängd L	30 mm
Gänga	M48x2
max. åtdragningsmoment	180 Nm
chuckspännvidd	2 - 25 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
Norm	DIN 6388 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Produktslag

Spännmutter

Tillbehör

Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 58/62 mm

628400 58/62