

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /  
Stickbredd w: 20/2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 20/2,5
GTIN	4045197485359
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

$t_{\max}$ invändig bearbetning	6 mm
Spårbredd w	2,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	14,5 mm
Skrubar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	25 mm
totallängd L	200 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Kläm-skruv Typ 8	279815 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500